

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 25,
Nazivni Ø vpenjanja d: 2,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309430 2,8
GTIN	2050001922205
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtnje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	2,8 mm
Trn za rezkarje	ET 25
Standard	Tovarniški standard
Tip	4285 E
Zunanji Ø D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm

Aksialni izvlek	8 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava