

Mitutoyo

Digitalni prikazovalnik, Število prikazanih osi: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499356 2
GTIN	4946368693538
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

Prikazovalna naprava s preprostim upravljanjem za priključitev na linearne merilne sisteme. Območje prikazovanja: 8 decimalk in predznak (-), omrežni priključek: 220 V.

Funkcija:

Nastavitev ničelnega položaja, preklop smeri štetja, preklop mm / col. Polovični prikaz vrednosti, preklop na ABS/INC-koordinate, seštevanje/odštevanje, obdelava lukenj, možnost programiranja. **Obsežne računske funkcije:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkcijske tipke za rezkalne stroje in stružnice, obdelava lukenj v vrsti.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim priključnim kablom (2 m) in nadomestno varovalko.

Dodatni pribor:

Vmesniška enota (RS 232, USB, vhod Digimatic) za zajemanje premikov orodja, linearno merilo št. 499240/499241.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0001 / 0,0005 col
Odčitavanje	0,005 / 0,001 mm
Širina	80 mm
Dolžina	260 mm

Višina	167 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vrsta izdelka	Digitalni prikazovalniki