

**Mitutoyo**
**Digitalni prikazovalnik, Število prikazanih osi: 3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499356 3
GTIN	4946368693613
Razred artikla	44D

**Opis**
**Izvedba:**

Prikazovalna naprava s preprostim upravljanjem za priključitev na linearne merilne sisteme. Območje prikazovanja: 8 decimalk in predznak (–), omrežni priključek: 220 V.

**Funkcija:**

Nastavitev ničelnega položaja, prekllop smeri štetja, prekllop mm / col. Polovični prikaz vrednosti, prekllop na ABS/INC-koordinate, seštevanje/odštevanje, obdelava lukenj, možnost programiranja. **Obsežne računske funkcije:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkcijske tipke za rezkalne stroje in stružnice, obdelava lukenj v vrsti.

**Obseg dobave:**

Vključno z omrežnim priključnim kablom (2 m) in nadomestno varovalko.

**Dodatni pribor:**

Vmesniška enota (RS 232, USB, vhod Digimatic) za zajemanje premikov orodja, linearno merilo št. 499240/499241.

**Tehnični opis**

Širina	80 mm
Višina	167 mm
Odčitavanje	0,005 / 0,001 mm
Odčitavanje	0,0001 / 0,0005 col

Dolžina	260 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Vrsta izdelka	Digitalni prikazovalniki