

Garant**Strojni navojni svedri DIN 376, vaporizirani, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134980 M3
GTIN	4045197745651
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****vse velikosti =DIN 376 (= zožen Ø držala) – za večje globine obdelave.****Tehnični opis**

Ø držala D _s	2,2 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 2 6H
Ø navoja	3 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		