

**XDPT..ER-D41, SC6525, Velikost obračalne ploščice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221940 12
GTIN	2050002058736
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Velikost obračalne ploščice	12
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPT120508ER-D41
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	SC6525
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 2,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	155 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		