

Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305450 25
GTIN	2050001855251
Razred artikla	37D

Opis

Prednosti:

Daljša življenjska doba zaradi systemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimalna varnost procesa zaradi velike vpenjalne sile.**
- **Boljša kakovost površine (kakovost, ožje tolerance izdelave).**
- **Nižji stroški proizvodnje.**

Obseg dobave:

ER-glave (**z matico**) art. 305390, vklj. s kovčkom iz umetne mase. ER-vpenjalni ključ art. 628400 vel. 16/20, ER-vpenjalne stročnice art. 308941

ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 mm.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	25
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25

309680 25

Glava za ER-vpenjalne stročnice za velikost ER-vpenjalnih
stročnic 25

305390 25