

Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300630 25
GTIN	2050001855268
Razred artikla	37D

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Visoka točnost krožnega teka sistema $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Do 40 % večja vpenjalna sila pri nazivnem \emptyset .

Prednosti:

- Daljša življenjska doba, optimalna procesna varnost.
- Boljša kakovost (kakovost površine, ožje tolerance).
- Nižji proizvodni stroški.

Obseg dobave:

ER-glava z matico (št. 300470 vel. 16, 25 oz. 32), vpenjalni ključ za stružne glave ER (št. 613300 vel. 25 oz. 309680 vel. 32) in ER-vpenjalne stročnice (št. 308901, 308941 oz. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm.

Vklj. s kovčkom iz umetne mase.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309434, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	25
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvrtna Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
Glava za ER-vpenjalne stročniceOblika ADB za velikost ER-vpenjalnih stročnic 25	300470 25