

Garant**APMT 060208 ER, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215670 INOX
GTIN	4045197747563
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,08 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serija	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060208 ER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		