

Garant**APMT 133520 ER, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215397 INOX
GTIN	4045197747662
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Tip	INOX
Radij rezila	2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 133520 ER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		