

Garant**APMT 180508 ER, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215281 INOX
GTIN	4045197747723
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serija	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180508 ER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		