


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

**Priporočilo:**

**Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Tip	INOX
Debelina ploščice E	7 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMU 14T7 ANER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		