

**Garant****Kopirni rezkar 7° pozitivno, Držalo Weldon, Ø D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212115 20
GTIN	4045197746740
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	47 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	100 mm
Ø $D_3$	10 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon

Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP