

Garant
Kopirni rezkar 7° pozitivno, Držalo Weldon, Ø D: 25mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212115 25
GTIN	4045197746757
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Prevesna dolžina L_1	48 mm
Število rezil Z	3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø držala $D_s\ h6$	20 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj

Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804