

**Garant****Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 42/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø rezila D <sub>c</sub>	42 mm
Število rezil Z	6
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804