

Garant**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z navojem, Ø D / število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p \text{ maks}} = 2,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Vpenjalni navoj M	M16
Ø D ₃	20 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	42 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807