

Garant
GARANT Softcut® HSI, z navojem, Ø D / število rezil Z: 32/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah, pri manjših premerih za uvajanje orodja.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 6$ mm.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 0836..

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP