

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 42/5mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215575 42/5 |
| GTIN | 4045197750754 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 40 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø rezila D_c | 42 mm |
| Število rezil Z | 5 |
| Ø vpenjalne izvrtine | 16 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 0,47 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1,8 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 36,5 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 81 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 82 mm |
| Serija | Softcut® |
| Ø D_3 | 39 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |