

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill Oblika E, HB7530, Ø grezenja: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231690 10
GTIN	4045197750884
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Oblika E 180° rezilo s 142° centrirno konico in zaščitno fazno ploskvijo 0,5 mm.

Uporaba:

Za skožnje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2 oblika H, J in K, srednja izvedba.

Za vijake po DIN 912, 6912 und 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5xD.

Tehnični opis

Ø grezenja	10 mm
za Ø skožnje izvrtine	5,5 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M5
Serija	HiPer-Drill

Kot grezila	180 stopinj
Zvrst	HB7530
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za grezenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	40 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	30 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
mokro maks.	primerno		