

**Garant****HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 7,1mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122808 7,1    |
| GTIN                  | 4045197754059 |
| Razred artikla        | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

**Prevleka DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije, z **nizkim koeficientom trenja**, za **odlično odvajanje odrezkov**. Za **visokozmogljivo obdelavo aluminijastih materialov**. **Natančna centričnost in okroglost izvrtin** zaradi **6 vodilnih rezalnih robov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .1

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122809**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122808 + 129100HE**.

**Tehnični opis**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 8 mm                |
| Dolžina utorov L <sub>c</sub>                         | 76 mm               |
| Podajanje f v aluminij, kratki odrezki                | 0,45 mm/v           |
| Toleranca nazivnega Ø                                 | h7                  |
| Toleranca držala                                      | h6                  |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                              | 7,1 mm              |
| Standard  | Tovarniški standard |
| Celotna dolžina L                                     | 114 mm              |
| Število rezil Z                                       | 2                   |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub> | 65,4 mm             |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Prevleka               | DLC              |
| Rezalni material       | VHM              |
| Izvedba                | 8xD              |
| Tip                    | W                |
| Kot konice             | 135 stopinj      |
| Držalo                 | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem  | da, s 25 bari    |
| Strategija odrezovanja | HPC              |
| Polstandardno          | da               |
| Barvni prstan          | rumena           |
| Vrsta izdelka          | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | primerno   | 325 m/min      | N          |
| Al (kratki odrezki) | primerno   | 360 m/min      | N          |
| Al > 10% Si         | primerno   | 315 m/min      | N          |
| PMMA Akрил          | primerno   | 135 m/min      | N          |
| PEEK                | primerno   | 110 m/min      | N          |
| PVDF GF20           | primerno   | 80 m/min       | N          |
| PA 66 GF30          | primerno   | 70 m/min       | N          |
| PEEK GF30           | primerno   | 60 m/min       | N          |
| PTFE CF25           | primerno   | 70 m/min       | N          |
| Cu                  | primerno   | 140 m/min      | N          |
| CuZn                | primerno   | 160 m/min      | N          |
| GFK                 | primerno   | 70 m/min       | N          |
| CFK                 | primerno   | 70 m/min       | N          |
| mokro maks.         | primerno   |                |            |
| mokro min.          | primerno   |                |            |

## Storitve

Brušenje držala Tip HE

129100 HE