

**Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366704 150
GTIN	4045197761217
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Toleranca višine in para 0,01 mm. Shranjevanje v leseni škatli (kot na sliki). Trdota: 60 HRC.

Fino brušene v paru.**Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Vsebina:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napotek:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

Tehnični opis

Število letev	24 par
Dolžina	150 mm
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X11 mm	366716 8X11
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X36 mm	366716 8X36
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X21 mm	366716 8X21
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X15 mm	366716 12X15
Nadomestna lesena škatla za vzporedne podloge Tip S2	366754 S2
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X35 mm	366716 12X35
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X40 mm	366716 12X40
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X26 mm	366716 8X26
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X37 mm	366716 14X37
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X32 mm	366716 14X32
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X16 mm	366716 8X16
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X38 mm	366716 10X38
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X20 mm	366716 12X20
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X23 mm	366716 10X23
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X22 mm	366716 14X22
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 8X31 mm	366716 8X31

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X33 mm	366716 10X33
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X30 mm	366716 12X30
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X18 mm	366716 10X18
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X13 mm	366716 10X13
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X42 mm	366716 14X42
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 12X25 mm	366716 12X25
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X27 mm	366716 14X27
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 14X17 mm	366716 14X17
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 150 Širina×višina 10X28 mm	366716 10X28