

**Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 366704 125 |
| GTIN | 4045197761200 |
| Razred artikla | 32D |

Opis**Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Toleranca višine in para 0,01 mm. Shranjevanje v leseni škatli (kot na sliki). Trdota: 60 HRC.

Fino brušene v paru.**Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Vsebina:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napotek:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

Tehnični opis

| | |
|---------------|-------------------|
| Dolžina | 125 mm |
| Število letev | 24 par |
| Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X42 mm | 366711 14X42 |
| Nadomestna lesena škatla za vzporedne podloge Tip S2 | 366754 S2 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X40 mm | 366711 12X40 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X15 mm | 366711 12X15 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X35 mm | 366711 12X35 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X20 mm | 366711 12X20 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X17 mm | 366711 14X17 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X18 mm | 366711 10X18 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X38 mm | 366711 10X38 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X13 mm | 366711 10X13 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X22 mm | 366711 14X22 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X11 mm | 366711 8X11 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X16 mm | 366711 8X16 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X21 mm | 366711 8X21 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X27 mm | 366711 14X27 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X36 mm | 366711 8X36 |

| | |
|--|--------------|
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X37 mm | 366711 14X37 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X23 mm | 366711 10X23 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X28 mm | 366711 10X28 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X32 mm | 366711 14X32 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X26 mm | 366711 8X26 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X30 mm | 366711 12X30 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X33 mm | 366711 10X33 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X25 mm | 366711 12X25 |
| Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X31 mm | 366711 8X31 |