



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, BT 40, Območje rezanja navoja: M14-33



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 20 mm

Izravnava dolžine na vlek: 20 mm

Zunanji Ø D: 78 mm

Notranji Ø D_i: 48 mm

Previsna dolžina A: 162,5 mm

Tehnični opis

Izravnava dolžine na vlek	20 mm
Notranji $\varnothing D_1$	48 mm
Zunanji $\varnothing D$	78 mm
Območje rezanja navoja	M14 – M33
Izravnava dolžine na tlak	20 mm
Previsna dolžina A	162,5 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335640 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 18 mm	335640 18
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335640 16
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 22 mm	335440 22
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335440 11
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335640 11
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 18 mm	335440 18
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm	335640 28
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 28 mm	335440 28

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 20 mm	335640 20
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 22 mm	335640 22
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335440 16
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335440 12
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335640 12
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm	335440 25
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 25 mm	335640 25
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm	335440 20
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335440 14