



## Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, BT 50, Območje rezanja navoja: M14-33



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

#### Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

#### Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

#### Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 20 mm

Izravnava dolžine na vlek: 20 mm

Zunanji Ø D: 78 mm

Notranji Ø D<sub>i</sub>: 48 mm

Previsna dolžina A: 141 mm

### Tehnični opis

Zunanji Ø D	78 mm
Območje rezanja navoja	M14 – M33
Previsna dolžina A	141 mm
Notranji Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Izravnava dolžine na vlek	20 mm
Izravnava dolžine na tlak	20 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335440 12
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335640 16
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 22 mm	335440 22
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335640 11
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 18 mm	335440 18
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 22 mm	335640 22
	335640 14

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308700 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50

308810 50

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50

308785 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50

308740 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

308820 50

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm

335440 25

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50

308660 50

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335640 12

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 20 mm

335640 20

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335440 16

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

308760 50

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50

308640 50

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm

335440 20

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308812 50

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 18 mm

335640 18

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308795 50

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm

335640 28

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335440 11
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 28 mm	335440 28
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 25 mm	335640 25
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335440 14
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50