

Garant**Kopirni rezkar, VHM dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212590 10
GTIN	4045197761354
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stblom art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

$\varnothing d_1$	8,8 mm
\varnothing rezila D_c	10 mm
Prevesna dolžina L_1	35 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Vijak za obračalno ploščico	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	2
\varnothing držala D_s h6	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219874
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP