

Garant
Kopirni rezkar, VHM dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212590 20
GTIN	4045197761385
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	20 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Število rezil Z	2
Vijak za obračalno ploščico	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Ø d_1	17,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219871
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP