

Garant**Kopirni rezkar, VHM zelo dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212592 8
GTIN	4045197761446
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm. Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stblom art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	40 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm
\varnothing držala D_s h6	8 mm
Vijak za obračalno ploščico	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Število rezil Z	2
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing rezila D_c	8 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Vpenjalni vijak	219870
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9