

Garant**Kopirni rezkar, VHM zelo dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212592 12
GTIN	4045197761460
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stblom art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	160 mm
Število rezil Z	2
Ø rezila D_c	12 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Ø d_1	10,4 mm
Ø držala D_s h6	12 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219873
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP