

Garant
Kopirni rezkar, VHM zelo dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212592 20
GTIN	4045197761484
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

\varnothing držala D_s h6	20 mm
Število rezil Z	2
\varnothing rezila D_c	20 mm
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	190 mm
Vijak za obračalno ploščico	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Prevesna dolžina L_1	75 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vpenjalni vijak	219871
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP