

Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 8 mm, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212705 ALU |
| GTIN | 4045197761491 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Tehnični opis

| | |
|--|----------|
| Tip | ALUMINIJ |
| Zvrst | HU7810 |
| Radij rezila | 0,5 mm |
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila R | 0,5 mm |
| Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki | 0,15 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ² | 0,15 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |