


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 20 mm, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7810
Radij rezila	1 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila R	1 mm
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,35 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,25 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje