

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave cilindričen, SK 40 A = 300, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301137 22
GTIN	4045197761729
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

**Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	300 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	19 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 300
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40