

**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 20 mm, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212734 ALU    |
| GTIN                  | 4045197761804 |
| Razred artikla        | 21A           |

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

**Tehnični opis**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Tip                                                | ALUMINIJ |
| Zvrst                                              | HU7810   |
| Radij rezila                                       | 4 mm     |
| Rezalni material                                   | HM       |
| Radij rezila R                                     | 4 mm     |
| Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki      | 0,35 mm  |
| Podajanje $f_z$ v jeklo $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,35 mm  |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1                                      |
| Vrsta izdelka                     | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |