

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave cilindričen, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301147 32 |
| GTIN | 4045197761798 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 24 mm |
| Previsna dolžina A | 300 mm |
| Ø D ₂ | 78 mm |
| Masa | 10,5 kg |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 300 |
| Standard | DIN 6357 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 50 mm | 309840 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 32 mm | 309840 32 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |