


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 20 mm, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212734 ST1400
GTIN	4045197761811
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
Zvrst	HB7520
Radij rezila	4 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila R	4 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,35 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje