


Garant**Rezalna obračalna ploščica Ø 8 mm Highfeed, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212746 ST1400
GTIN	4045197761835
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

- Natančnost radija in krožnega teka: $\pm 0,015$ mm.
- Natančnost zamenjave odvisno od ploščice: $\pm 0,025$ mm.

Uporaba:

Torusne ploščice **Highfeed** za večje podajanje.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Zvrst	HB7530
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,4 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,3 mm

Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje