


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 16 mm Highfeed, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

- **Natančnost radija in krožnega teka:  $\pm 0,015$  mm.**
- **Natančnost zamenjave odvisno od ploščice:  $\pm 0,025$  mm.**

**Uporaba:**

Torusne ploščice **Highfeed** za večje podajanje.

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7830
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,8 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,6 mm

Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje