

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, SK 30, Vpenjalna širina: 0,5-13mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301478 0,5-13 |
| GTIN                  | 2050001838902 |
| Razred artikla        | 33W           |

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425       | SW6                               |
| Vpenjalna širina                             | 0,5 - 13 mm                       |
| Zunanji Ø D                                  | 50 mm                             |
| Previsna dolžina A                           | 111 mm                            |
| Trn za rezkarje                              | SK 30                             |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-1                        |
| Oblika                                       | A                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 30 µm                           |
| Vrsta izdelka                                | Kratka vrtalna glava              |

