



## Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, BT 30, Vpenjalna širina: 0,5-13mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

Za desni in levi tek.

#### Obseg dobave:

Vključno z **vpenjalnim ključem**.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	96 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Vpenjalna širina	0,5 - 13 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	BT 30
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 30 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

---

**Pribor**

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 4 mm	627481 4
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30