

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika F, HSK-F 63, Vpenjalna širina:
0,5-16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Za desni in levi tek.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Obseg dobave:

Vključno z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

Tehnični opis

Izvedba	standardna
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Previsna dolžina A	102 mm
Zunanji \varnothing D	57 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	F

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem Profil Torx® TX25	625221 TX25
--	-------------