

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 30, kratka, Vpenjalni Ø D1: 3mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302225 3      |
| GTIN                  | 2050001838919 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Previsna dolžina A         | 80 mm         |
| Zunanji Ø D                | 17 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>           | 10 mm         |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 3 mm          |
| Trn za rezkarje            | SK 30, kratka |
| Standard vpenjalnega trna  | ISO 7388-1    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblika                                       | ADB                               |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Nakrčevalna vpenjalna glava       |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Hladilna enota Tip CU1   | 354215 CU1  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30  | 308610 30   |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30  | 308765 30   |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30  | 308785 30   |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/3 mm | 302410 16/3 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 12/3 mm | 302410 12/3 |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1   | 354210 SU1  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30  | 308760 30   |