

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 30, kratka, Vpenjalni Ø D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302225 5
GTIN	2050001838933
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	15 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Trn za rezkarje	SK 30, kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1