

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 30, kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302225 12
GTIN	2050001838971
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Trn za rezkarje	SK 30, kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
	302412 25/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za  
nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12