

**Garant**
**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava 3°, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 3mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302093 3
GTIN	4045197761163
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

### Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

### Obseg dobave:

Vklj. s 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302187.

## Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Previsna dolžina A	120 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
Ø D <sub>3</sub>	17,4 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	3 mm

Zunanji Ø D	49,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40