

Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava 3°, BT 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303465 10
GTIN	4045197762351
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vključno s 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirna tulka art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	23,7 mm
L ₂	74 mm

Ø D ₂	16 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40