

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in z ojačanimi stenami, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 6 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302316 6
GTIN	4045197762412
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vklj. z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**
- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Za HSS in karbidno trdino.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Z izvrtino Balluffchip.**
- **Peskano s steklenimi kroglicami.**

Prednosti:

Zaradi ojačane izvedbe

- **je mogoče doseči boljše rezultate odrezovanja (podajanje, globina primika).**
- **je kakovost površine obdelovanca boljša (blaži vibracije).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450.

Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja

Previsna dolžina A: 65 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 28,4 mm

L₁: 36 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	22 mm
Ø D ₃	28,4 mm
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	65 mm
L ₁	36 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvertinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 40 SK	354225 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 40 SK	308820 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40