

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40
A = 120, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301035 40
GTIN	4045197762894
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	40 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	89 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni $\varnothing D_1$	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm

309860 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40