

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 50  
A = 120, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301135 27
GTIN	4045197762924
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

**Obseg dobave:**

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	120 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	21 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27

Zunanji Ø D	60 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm	309860 27
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50