

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273910 20
GTIN	4045197762986
Razred artikla	21W

Opis**Napotek:**

Za **desna držala** uporabite **desne ploščice**, za **leva držala** uporabite **leve ploščice**.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25,2 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Dolžina glave L ₁	21,4 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Velikost držala	20 mm
Prosta dolžina	1,2 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500