

**Garant**

**Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 100,  
Ø trna d1: 40mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306562 40
GTIN	4045197762993
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Zunanji Ø D	89 mm

Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 $\mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 40	309890 40
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 40 mm	309840 40
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 40	309880 40
Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 40 mm	309860 40