

Garant**Nož za notranje struženje, desni, Ø držala DS: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273914 25
GTIN	4045197763136
Razred artikla	21W

Opis**Napotek:**

Za **desna držala** uporabite **leve ploščice**, za **leva držala** uporabite **desne ploščice**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	30,5 mm
Višina ploščice L ₂	11,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Srednji premik L ₃	17,5 mm
Ø držala D _s	25 mm
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
	659957 500

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm
